

FLUXANA社製

XRF用 サンプルカップ& フィルム




新発売キャンペーン

35%
OFF

キャンペーン期間

2026年10月1日(木) ~ 2027年3月31日(水)ご注文分まで

例：外径32 mmタイプ



品名	メーカーP/N	入数	Cat.No.	価格	キャンペーン 価格
内側リング	SC-I-0001	100個	8520-70000	11,900	7,735
外側リング	SC-O-0001	100個	8520-70003	6,800	4,420
ふた	SC-L-0001	100個	8520-70005	6,800	4,420

TOTAL : 16,575

例：フィルム

品名	直径	メーカーP/N	入数	Cat.No.	価格	キャンペーン 価格
Polypropylene 4.0 μ m ロールタイプ	76 mm $\times$ 91 m	TF-PP40-roll	1個	8520-70020	43,200	28,080

他にも外径40 mm、45 mmタイプや各種フィルムをラインアップしています！
詳細は二次元コードからご確認ください。



キャンペーンページ

good!



製品おすすめポイント！！



必要なものだけ、ムダなく購入

「内側リング」「外側リング」「ふた」をそれぞれ個別でご提供しています。
必要なパーツだけを注文、補充できるためムダがありません。



豊富なラインアップ

世界中の主要XRF装置に対応した各種カップをご用意しているので、
今お使いの「分析装置」に合わせてサイズをお選びいただけます。
フィルムは「ロールタイプ」だけでなく、カップに合わせてあらかじめカットされた
「円形」や「四角形」も選べます。



フィルムが取り付けやすく、作業もスムーズ

カップ組立ツール(Cat.No.8520-70046)を使用することで、静電気やコンタミネーションに
配慮しながら、フィルムをセットしやすくなります。
注)キャンペーンには含まれません。



詳細はこちら



サンプルカップ
製品ページ



フィルム
製品ページ



無償のサンプルも提供中！

サンプルカップを「購入前に実際に試してみたい」などの
ご希望がありましたらぜひ試供品をお申し込みください！



試供品ページ



支える、あらゆる分析を。

ジーエルサイエンス株式会社

〒163-1130 東京都新宿区西新宿6-22-1新宿スクエアタワー30F
TEL.03-5323-6611 FAX.03-5323-6622
<https://www.gls.co.jp>

製品・技術に関するご相談

カスタマーサポートセンター
TEL.04-2934-1100
受付時間：9:00～12:00 13:00～17:00
(土・日・祝日・当社休日を除く)



お問合せフォーム

- 掲載している価格には消費税は含まれません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。
あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名及び製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または
登録商標です。
- 本文中にはTMおよび®マークは明記しておりません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を
負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合が
ありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している製品をご使用の際は、必ず「取扱説明書」をよくお読
みのうえ、正しくお使いください。



株式会社 新興精機

本社
北九州、佐賀、熊本、宮崎、鹿児島、大阪、名古屋、東京